

hadamo

ウルトラファインバブルシャワーヘッド

KVK

肌
が
目
覚
め
る
開
放
感
。

hadamo

SALE

Special Present

ウルトラファインバブルシャワーヘッド
1個につきQUOカード500円分1枚
もれなくプレゼント!



SALE期間

2023年

2023年

5月29日～8月31日

※裏面の注文書をご利用ください

メッキと白タイプが揃い
お好みで選べます



PZS370
白

PZS370T
メッキ



ウルトラファインバブルシャワーヘッド hadam^o

肌に優しい直径1 μ m未満の微細な泡が皮脂汚れを落とします

3種類のシャワー吐水を搭載。すべてのモードでファインバブルが発生します。



ミストシャワー

吐水の特長

細かい霧状の吐水。肌への刺激を抑えながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。汗や皮脂汚れを除去する効果が期待できます。

形状の特長

約20cmの距離で均一に浴びられるように調整された穴の数と間隔。細かさ、密度、穴間隔を実現しました。※Eシャワー-NIのストレート吐水と比較

顔用



スポットシャワー

吐水の特長

細くて密集した吐水。心地よい圧を感じながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。

形状の特長

従来※よりも細かい直径0.3mmの穴が252個。ステンレスの散水板にすることで樹脂ではできない細かさ、密度(穴間隔)を実現しました。※Eシャワー-NIのストレート吐水と比較

顔用



レギュラーシャワー

吐水の特長

広範囲に浴びられる吐水。適度な広がり、効率的に泡を洗い流しながらウルトラファインバブルを浴びられるモードです。

形状の特長

従来※よりも大きめの直径0.8mmの穴が64個。シリコン製のノズルで、汚れが付着した際も指で擦ることで落とすことができます。※Eシャワー-NIのストレート吐水と比較


体用

※効果・感覚・機能には個人差があります。


最大約1億個/mLのウルトラファインバブルが発生

個数濃度* 最大約1億個/mL(平均約6700万個/mL)
平均径 0.1 μ m・最頻径 0.09 μ m
試験条件 ミスト吐水 50L/min.(超純水)
測定機器 Nanosight N5300 (Malvern製)を用い
第三者機関にて測定
※泡発生量はシャワーヘッド通水前後に測定した
バブルの量の差
測定日 2022年1月28日
(同条件2検体の測定による最大値と平均値)


ウルトラファインバブルの洗浄効果イメージ



ウルトラファインバブルの大きさイメージ



ウルトラファインバブルの発生イメージ



hadamolは一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)のファインバブル製品登録制度の登録製品です。
※「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。

動画 PZS370T



動画 PZS370



ウルトラファインバブルシャワーヘッド(メッキ) PZS370T

¥26,400 (税込¥29,040)

- ミスト・スポット・レギュラー吐水
- 他社対応アタッチメント付
- 従来型に対し約15%の節水効果があります。(最速流量時)

※下記表のねじ寸法以外は取り付けできません

水栓のメーカー	同梱のアタッチメント
TOTO、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、LIXIL(バランス兼用)、MYM(MCタイプ)	ねじサイズ/G1/2
MYM(ファインカット)	ねじサイズ:W23-14



ウルトラファインバブルシャワーヘッド(白) PZS370

¥21,400 (税込¥23,540)

- ミスト・スポット・レギュラー吐水
- 他社対応アタッチメント付
- 従来型に対し約15%の節水効果があります。(最速流量時)

※下記表のねじ寸法以外は取り付けできません

水栓のメーカー	同梱のアタッチメント
TOTO、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、LIXIL(バランス兼用)、MYM(MCタイプ)	ねじサイズ/G1/2
MYM(ファインカット)	ねじサイズ:W23-14
ガスター(東京ガス)	ねじサイズ:M22x1.5
LIXIL(バランス兼)	ねじサイズ:M22x1.5

⚠️ 使用上のご注意

- ①使用水压範囲
 - ・0.1MPa(動水压)~0.3MPa(静水压) ※給水圧力が0.3MPaを超えるときは、市販の減圧弁で減圧してください。
- ②温度について
 - ・ミスト吐水の細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすい為、吐水温度が低くなる場合があります。また、シャワーフェイスから離れて使うと他のモードに比べて寒く感じる場合があります。その場合水栓本体の温度調節ハンドルで設定温度を上げてください。但し、ストッパー解除ボタンを押して高温

設定にしたまま他の吐水モードに切り替えるとやけどの恐れがあります。切り替えた際は必ず適温であることを確認してからご使用ください。お使いの後は温度調節ハンドルのメモリを「40」以下に戻してください。

- ③取り付けについて
 - ・サーモスタート式混合栓と組み合わせてください。それ以外の水栓と組み合わせた場合、モード切り替え時に温度が大きく変化し、やけどする恐れがあります。

株式会社 KVK

営業本部 TEL(0574)55-1170 札幌営業所 TEL(011)785-8888 盛岡営業所 TEL(019)654-7000 仙台営業所 TEL(022)288-4611 宇都宮営業所 TEL(028)680-7805
つくば出張所 TEL(029)886-4115 さいたま営業所 TEL(048)663-4740 千葉営業所 TEL(043)307-6020 東京営業所 TEL(03)5962-3925 新潟出張所 TEL(025)247-5753
東京特需営業所 TEL(03)5962-3935 横浜営業所 TEL(045)983-5095 多摩営業所 TEL(042)512-5633 名古屋営業所 TEL(052)678-5350 静岡出張所 TEL(054)654-5444
北陸出張所 TEL(076)222-1147 大阪営業所 TEL(06)6536-2511 京滋出張所 TEL(075)662-6615 神戸出張所 TEL(078)335-6647 大阪特需営業所 TEL(06)6536-2514
岡山営業所 TEL(086)244-4712 広島営業所 TEL(082)876-3001 福岡営業所 TEL(092)411-3054 鹿児島営業所 TEL(099)250-1112

ホームページ <https://www.kvk.co.jp/>

下記注文書をご利用ください。(控えはお手数ですがコピーをお取りください。)

ウルトラファインバブルシャワーヘッド hadam^o セール専用注文書

<input checked="" type="checkbox"/> 発送先に☑️をお願いします。		お得意先コード	お得意先コード	ご注文数
<input type="checkbox"/> 工事店様	<input type="checkbox"/> 特約店様	<input type="checkbox"/> 代理店様	品番 PZS370T (メッキ)	個
社名	ご注文番号		品番 PZS370 (白)	
住所	TEL		個	